



Robustes Zug- und Druckkraftmessgerät für einfache Messungen

Merkmale

- **Umkehrbares Display:** automatische Richtungserkennung
- **Sichere Bedienbarkeit** durch ergonomisches Gehäusedesign
- **Peak-Hold-Funktion** zur Erfassung des Spitzenwerts bzw. **Track-Funktion** zur kontinuierlichen Messanzeige
- Wählbare Einheiten: N, lb, kg, oz
- **Auto-Power-Off**
- **Standardaufsätze:** wie abgebildet, Verlängerungsstange: 90 mm
- Befestigungsmöglichkeit an allen SAUTER-Prüfständen

Technische Daten

- Präzision: 0,5 % von [Max]
- Messfrequenz: 1000 Hz
- Überlastschutz: 200 % von [Max]
- Abmessungen BxTxH 84x35x195 mm
- Nettogewicht ca. 0,6 kg

Optionen

- **2** Digitaler Tensiometer. Messgerät für die Zugspannung von Kabeln, Fäden, Drähten etc.: FK-T, s.S. 57

STANDARD



STANDARD



OPTION



Modell	Messbereich [Max] N	Ablesbarkeit [d] N	Option ISO-Kalibrierschein		Option DKD-Kalibrierschein	
			ISO KERN		DKD KERN	
SAUTER FK 10	10	0,005	961-161		-	
FK 25	25	0,01	961-161		-	
FK 50	50	0,02	961-161		-	
FK 100	100	0,05	961-161		-	
FK 250	250	0,1	961-161		-	
FK 500	500	0,2	961-161		963-161	
FK 1K	1000	0,5	961-162		-	