

# KERN HCN50K100IP

Die Handliche für erhöhte Lasten



## Funktionen

Data-Hold-Funktion: ja

## Umgebungsbedingungen

Luftfeuchtigkeit (max.): 80 %

Umgebungstemperatur (max.): 35 °C

Umgebungstemperatur (min.): 5 °C

## Energieversorgung

Batterie-Betriebsdauer: 200 h

## Dienstleistungen

DAkkS-Kalibrierschein: 963-128H

Justage auf Aufstellungsort: 961-248

## Kategorie

Kategorie: Waagen

Marke: KERN

Produktgruppe: Hängewaage

## Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (BxTxH): 155 x 220 x 75 mm

Bruttogewicht: 1,145 kg

Lieferzeit: 24 h

Nettogewicht: 800 g

Versandart: Paketdienst

## Bauform

Abmessungen Gehäuse (BxTxH): 95 x 180 x 50 mm

Gehäusematerial: Edelstahl

## Messsystem

Ablesbarkeit [d]: 100 g

Anwärmzeit: 10 min

Auflösung: 500

Einschwingzeit: 2 s

Empfohlenes Justiergewicht: 50 kg (M2)

Justiermöglichkeiten: Justierung mit externem Gewicht

Linearität: 200 g

Präzision (von [Max]): 0,005

Reproduzierbarkeit: 100 g

Wägebereich [Max]: 50 kg

Wägeeinheiten: kg lb N

Wägesystem: Dehnungsmessstreifen

## Anzeige

Display Ziffernhöhe: 1,200 cm