

KERN HCN100K200IP

Die Handliche für erhöhte Lasten



Funktionen

Data-Hold-Funktion: ja

Umgebungsbedingungen

Luftfeuchtigkeit (max.): 80 %
Umgebungstemperatur (max.): 35 °C
Umgebungstemperatur (min.): 5 °C

Energieversorgung

Batterie-Betriebsdauer: 200 h

Dienstleistungen

DAkkS-Kalibrierschein: 963-129H
Justage auf Aufstellungsort: 961-249

Kategorie

Kategorie: Waagen
Marke: KERN
Produktgruppe: Hängewaage

Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (BxTxH): 150 x 220 x 73 mm

Bruttogewicht: 1,100 kg
Lieferzeit: 24 h
Nettogewicht: 800 g
Versandart: Paketdienst

Bauform

Abmessungen Gehäuse (BxTxH): 95 x 180 x 50 mm
Gehäusematerial: Edelstahl

Messsystem

Ablesbarkeit [d]: 200 g
Anwärmzeit: 10 min
Auflösung: 500
Einschwingzeit: 2 s
Empfohlenes Justiergewicht: 50 kg (M3)
Justiermöglichkeiten: Justierung mit externem Gewicht
Linearität: 400 g
Präzision (von [Max]): 0,005
Reproduzierbarkeit: 200 g
Wägebereich [Max]: 100 kg
Wägeeinheiten: kg lb N
Wägesystem: Dehnungsmessstreifen

Anzeige

Display Ziffernhöhe: 1,200 cm