

KERN CXB 3K0.2

KERN

Einsteigermodell ins Profi-Zählen, Zählauflösung 30.000 Punkte



Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Industriewaage
Produktgruppe	Zählwaage
Produktfamilie	CXB

Messsystem

Wägesystem	Dehnungsmessstreifen
Wägebereich [Max]	3000 g
Ablesbarkeit [d]	0,2 g
Reproduzierbarkeit	0,2 g
Linearität	± 0,4 g
Auflösung	15.000

Justiermöglichkeiten

Empfohlenes Justiergewicht	2 kg (M1); 1 kg (M1)
Einschwingzeit	2 s
Anwärmzeit	30 min
Außermittige Belastung bei 1/3 [Max]	0,6 g

Einheiten (wenn Gerät konformitätsbewertet)

g

Bauart der Waage

Einbereichswaage

Einheiten

g

Max. Kriechen (15 Minuten)

800 mg

Max. Kriechen (30 Minuten)

1,6 g

Voreingestellte Einheit

g

Display

Display-Art	LCD
Display Hinterleuchtung	ja
Display Ziffernhöhe	18 mm

Bauform

Abmessungen Gehäuse (B×T×H)	300×330×110 mm
Abmessungen Wägefläche (B×T)	300×225 mm
Abmessungen Wägefläche	300×225 mm
Material Gehäuse	Kunststoff
Material Wägeplatte	Edelstahl
Libelle	✓
Fußschrauben drehbar	✓

Funktionen

Summenspeicher-Funktion	✓
Rezeptur-/Summierstufe	Rez A (Netto-Total)
Toleranzwägung - Signalart	akustisch
Unterflurwägung	Keine
Zählfunktion	✓
Zählauflösung (unter Laborbedingungen)	15.000
Zähl-Referenzgewicht eingebbar	✓
Kleinstes Teilgewicht beim Stückzählen - unter Laborbedingungen	200 mg
Kleinstes Teilgewicht beim Stückzählen - unter Normalbedingungen	2 g
Mögliche Referenzstückzahl(en)	free
Auto-Off Intervall(e) im Batterie-/ Akkubetrieb	selectable
Tariefunktion	manuell (mehrmalig)
Anzahl Tasten für Bedienung	20

Energieversorgung

mitgelieferte Stromversorgung	Akku & Netzteil
Netzteil Art	Eingebautes Netzteil
Steckernetzteil / Adapter für Länder - im Lieferumfang	EURO
Steckernetzteil / Adapter für Länder - Optional	UK CH
Eingangsspannung Netzteil / Strom [Max]	220 V - 240 V AC, 50 Hz
Stromversorgung abnehmbar	abnehmbar
Strombuchse für Netzteil	Kaltgerätekabel
Batterie-/Akkuart	Pb
Batterieanschluss	Steckklemmen
Batterie - Einzelgewicht	741,8 g
Akku	6 V, 4 Ah
Akku Betriebsdauer - Hinterleuchtung an	60 h

KERN CXB 3K0.2

KERN

Einsteigermodell ins Profi-Zählen, Zählauflösung 30.000 Punkte

Akku Betriebsdauer - Hinterleuchtung aus	200 h
Akku Ladezeit	8 h
Batterie/Akku angeschlossen	fest elektrisch angeschlossen, nicht isoliert

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [Min] (°C)	-10 °C
Umgebungstemperatur [Max] (°C)	40 °C
Luftfeuchtigkeit Umgebung [Min]	15 %
Luftfeuchtigkeit Umgebung [Max]	85 %

Zulassung

CE Zeichen	✓
------------	---

Dienstleistungen

Artikelnummer für Justage auf Aufstellungsort	961-247
Artikelnummer für DAkkS- Kalibrierung	963-127
Artikelnummer für Konformitätszertifikat	969-517

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	400×380×175 mm
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	4,0 kg
Bruttogewicht ca.	4,4 kg
Versandgewicht	5,3 kg

Produktinformationen

GTIN/EAN-Nummer	4045761085480
REACH-Einstufung	keine Stoffe über der zulässigen Konzentration

Piktogramme

STANDARD



OPTION

