

KERN CXB6K0.5

Einsteigermodell ins Profi-Zählen, auch mit Eichzulassung [M], Zählauflösung 30.000 Punkte



Messsystem

Ablesbarkeit [d]:	500 mg
Anwärmzeit:	30 min
Auflösung:	12000
Außermittige Belastung bei 1/3 Max:	1,500 g
Einschwingzeit:	2 s
Empfohlenes Justiergewicht:	5 kg (M1)
Justiermöglichkeiten:	Justierung mit externem Gewicht
Linearität:	1 g
Reproduzierbarkeit:	500 mg
Wägebereich [Max]:	6 kg
Wä geeinheiten:	g
Wägesystem:	Dehnungsmessstreifen

Anzeige

Display Ziffernhöhe:	1,800 cm
----------------------	----------

Zählen

Kleinstes Teilgewicht beim Stückzählen200 mg (Labor):

Kleinstes Teilgewicht beim Stückzählen2 g (Normal):

Referenzgewicht:	ja
Zählauflösung:	30000

Funktionen

Summenspeicherfunktion:	ja
Zählfunktion:	ja

Umgebungsbedingungen

Luftfeuchtigkeit (max.):	85 %
Luftfeuchtigkeit (min.):	15 %
Umgebungstemperatur (max.):	40 °C
Umgebungstemperatur (min.):	-10 °C

Energieversorgung

Akku-Betriebsdauer (Hinterleuchtung an):	60 h
Akku-Betriebsdauer (Hinterleuchtung aus):	200 h
Akkuladezeit:	8 h
Eingangsspannung:	220 V - 240 V AC 50 Hz
Netzteil/Adapter im Lieferumfang:	EURO

Dienstleistungen

DAkKS-Kalibrierschein:	963-128
Justage auf Aufstellungsort:	961-248

Kategorie

Kategorie:	Waagen
Marke:	KERN
Produktgruppe:	Zählwaage

Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (BxTxH):	380 x 400 x 175 mm
Bruttogewicht:	5,170 kg
Lieferzeit:	24 h
Nettogewicht:	3,980 kg
UN-Nummer (Gefahrgut):	2800
Versandart:	Paketdienst

Bauform

Abmessungen Gehäuse (BxTxH):	300 x 330 x 110 mm
Drehbare Fußschrauben:	ja
Gehäusematerial:	Kunststoff
Libelle:	ja
Material der Wägeplatte:	Edelstahl
Wägefläche (BxT):	300 x 220 mm