

# KERN CXB30K2

Einsteigermodell ins Profi-Zählen, auch mit Eichzulassung [M], Zählauflösung 30.000 Punkte



## Messsystem

|                                     |                                 |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| Ablesbarkeit [d]:                   | 2 g                             |
| Anwärmzeit:                         | 30 min                          |
| Auflösung:                          | 15000                           |
| Außermittige Belastung bei 1/3 Max: | 6 g                             |
| Einschwingzeit:                     | 2 s                             |
| Empfohlenes Justiergewicht:         | 20 kg (M1); 10 kg (M1)          |
| Justiermöglichkeiten:               | Justierung mit externem Gewicht |
| Linearität:                         | 4 g                             |
| Reproduzierbarkeit:                 | 2 g                             |
| Wägebereich [Max]:                  | 30 kg                           |
| Wä geeinheiten:                     | kg                              |
| Wägesystem:                         | Dehnungsmessstreifen            |

## Anzeige

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Display Ziffernhöhe: | 1,800 cm |
|----------------------|----------|

## Zählen

Kleinste Teilgewicht beim Stückzählen1 g (Labor):

Kleinste Teilgewicht beim Stückzählen10 g (Normal):

|                  |       |
|------------------|-------|
| Referenzgewicht: | ja    |
| Zählauflösung:   | 30000 |

## Funktionen

|                         |    |
|-------------------------|----|
| Summenspeicherfunktion: | ja |
| Zählfunktion:           | ja |

## Umgebungsbedingungen

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Luftfeuchtigkeit (max.):    | 85 %   |
| Luftfeuchtigkeit (min.):    | 15 %   |
| Umgebungstemperatur (max.): | 40 °C  |
| Umgebungstemperatur (min.): | -10 °C |

## Energieversorgung

|   |                        |
|---|------------------------|
| Akku-Betriebsdauer (Hinterleuchtung an):  | 60 h                   |
| Akku-Betriebsdauer (Hinterleuchtung aus): | 200 h                  |
| Akkuladezeit:                             | 8 h                    |
| Eingangsspannung:                         | 220 V - 240 V AC 50 Hz |
| Netzteil/Adapter im Lieferumfang:         | EURO                   |

## Dienstleistungen

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| DAkKS-Kalibrierschein:       | 963-128 |
| Justage auf Aufstellungsort: | 961-248 |

## Kategorie

|                |           |
|----------------|-----------|
| Kategorie:     | Waagen    |
| Marke:         | KERN      |
| Produktgruppe: | Zählwaage |

## Verpackung & Versand

|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| Abmessungen Verpackung (BxTxH): | 375 x 400 x 178 mm |
| Bruttogewicht:                  | 5,160 kg           |
| Lieferzeit:                     | 24 h               |
| Nettogewicht:                   | 4,200 kg           |
| UN-Nummer (Gefahrgut):          | 2800               |
| Versandart:                     | Paketdienst        |

## Bauform

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| Abmessungen Gehäuse (BxTxH): | 300 x 330 x 110 mm |
| Drehbare Fußschrauben:       | ja                 |
| Gehäusematerial:             | Kunststoff         |
| Libelle:                     | ja                 |
| Material der Wägeplatte:     | Edelstahl          |
| Wägefläche (BxT):            | 300 x 225 mm       |