

# KERN EOB 60K20

**KERN**

Allround-Paketwaage mit robuster Edelstahlwägeplatte



## Kategorie

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Marke            | KERN           |
| Produktkategorie | Industriewaage |
| Produktgruppe    | Plattformwaage |
| Produktfamilie   | EOB            |

## Messsystem

|                                       |                                 |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| Wägesystem                            | Dehnungsmessstreifen            |
| Wägebereich [Max]                     | 60 kg                           |
| Ablesbarkeit [d]                      | 0,02 kg                         |
| Reproduzierbarkeit                    | 0,02 kg                         |
| Linearität                            | ± 0,04 kg                       |
| Auflösung                             | 3.000                           |
| Tarierbereich                         | 60 kg                           |
| Justiermöglichkeiten                  | Justierung mit externem Gewicht |
| Empfohlenes Justiergewicht            | 40 kg (M2)                      |
| Mögliche Justierpunkte                | 40 kg                           |
| Einschwingzeit                        | 3 s                             |
| Anwärmzeit                            | 10 min                          |
| Außer mittige Belastung bei 1/3 [Max] | 0,06 kg                         |
| Bauart der Waage                      | Einbereichswaage                |
| Einheiten                             | kg<br>lb<br>PCS                 |
| Max. Kriechen (15 Minuten)            | 80 g                            |
| Max. Kriechen (30 Minuten)            | 160 g                           |
| Voreingestellte Einheit               | kg                              |

## Display

|             |     |
|-------------|-----|
| Display-Art | LCD |
|-------------|-----|

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Display Hinterleuchtung | ja          |
| Display Größe           | 115 x 40 mm |
| Display Ziffernhöhe     | 25 mm       |

## Bauform

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Abmessungen Auswertegerät (B×T×H) | 235×114×51 mm |
| Abmessungen Wägefläche (B×T)      | 315×305 mm    |
| Abmessungen Wägefläche            | 315×305 mm    |
| Abmessungen Wägeplattform (B×T×H) | 315×305×57 mm |
| Material Gehäuse                  | Kunststoff    |
| Material Wägeplatte               | Edelstahl     |
| Material Displaygehäuse           | Kunststoff    |
| Wandhalterung                     | ✓             |
| Auswertegerät Kabellänge          | 1,8 m         |

## Funktionen

|                                                              |                       |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Unterflurwägung                                              | Keine                 |
| Funktion zur Mittelwertbildung bei unruhigen Wägebedingungen | ✓                     |
| Zählfunktion                                                 | ✓                     |
| Hold-Funktion                                                | ✓                     |
| IP-Schutz - Kompletgerät                                     | kein IP-Schutz        |
| IP-Schutz - Anzeige                                          | kein IP-Schutz        |
| IP-Schutz - Plattform                                        | kein IP-Schutz        |
| IP-Schutz - Lastzelle                                        | kein IP-Schutz        |
| Auto-Off Intervall(e) im Batterie-/ Akkubetrieb              | off<br>1 min - 99 min |
| Auto-Off Intervall(e) im Netzbetrieb                         | off<br>1 min - 99 min |
| Tarierfunktion                                               | manuell (mehrmalig)   |
| Anzahl Tasten für Bedienung                                  | 4                     |

## Energieversorgung

|                                                        |                               |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------|
| mitgelieferte Stromversorgung                          | Netzteil                      |
| Netzteil Art                                           | Steckernetzteil               |
| Steckernetzteil / Adapter für Länder - im Lieferumfang | EURO<br>AUS<br>UK<br>US<br>CH |
| Steckernetzteil / Adapter für Länder - Optional        | EURO<br>UK<br>US<br>CH        |
| Eingangsspannung Netzteil / Strom [Max]                | 100 V - 240 V, 50 / 60 Hz     |

# KERN EOB 60K20

**KERN**

Allround-Paketwaage mit robuster Edelstahlwägeplatte

Eingangsspannung Gerät / Strom  
[Max] 9V, 100mA

|                          |                                                                          |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Strombuchse für Netzteil | Hohlstecker, innen<br>Minus, Øaußen 5,5mm,<br>Øinnen 2,5mm, lang<br>10mm |
| Batterie-/Akkuart        | Alkali(-Mangan)                                                          |
| Batterie                 | 4×1.5 V AA                                                               |
| Batterieanschluss        | Pad + Feder                                                              |
| Batterie Betriebsdauer   | 60 h                                                                     |

## Umgebungsbedingungen

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| Umgebungstemperatur [Min] (°C)  | 5 °C  |
| Umgebungstemperatur [Max] (°C)  | 35 °C |
| Luftfeuchtigkeit Umgebung [Max] | 80 %  |

## Zulassung

|            |   |
|------------|---|
| CE Zeichen | ✓ |
|------------|---|

## Dienstleistungen

|                                                  |         |
|--------------------------------------------------|---------|
| Artikelnummer für Justage auf<br>Aufstellungsort | 961-249 |
| Artikelnummer für DAkkS-<br>Kalibrierung         | 963-129 |
| Artikelnummer für<br>Konformitätszertifikat      | 969-517 |

## Verpackung & Versand

|                                   |                |
|-----------------------------------|----------------|
| Lieferzeit                        | 1 d            |
| Abmessungen Verpackung<br>(B×T×H) | 370×365×140 mm |
| Versandart                        | Paketdienst    |
| Nettogewicht ca.                  | 3,8 kg         |
| Bruttogewicht ca.                 | 5,0 kg         |
| Versandgewicht                    | 4,93 kg        |

## Produktinformationen

|                  |                                                   |
|------------------|---------------------------------------------------|
| GTIN/EAN-Nummer  | 4045761192126                                     |
| REACH-Einstufung | keine Stoffe über der<br>zulässigen Konzentration |

## Piktogramme

### STANDARD



### OPTION

