



Zubehör für BENNING Prüf- und Messgeräte sicher-praktisch-unentbehrlich



Prüf- und Messgeräteschutzhülle

Art.-Nr. 711019 Empf. VK 42,10 €*

Hochwertige Prüf- und Messgeräteschutzhülle zur fachgerechten Aufbewahrung aller Prüf- und Messgeräte, aus strapazierfähigem Polyestergewebe mit Tragegriff und abnehmbarem Umhängerriemen

Bereitschaftstasche

Art.-Nr. 010910 Empf. VK 12,30 €*

Praktische Bereitschaftstasche aus Kunstleder mit Reißverschluss, für alle DUSPOL®-Spannungsprüfer und Prüfgeräte wie PROFIPOL®, DUTEST® und TRITEST® control



BENNING TA 1

Art.-Nr. 044124 Empf. VK 9,70 €*

Ø 4 mm Sicherheits-Krokodilklemmen, 2-teilig, rot/schwarz, professionelle Ausführung, CAT III 1.000 V



BENNING TA 2

Art.-Nr. 044125 Empf. VK 28,30 €*

Ø 4 mm Sicherheitsmessleitungsset, 6-teilig, rot/schwarz, professionelle Ausführung, bestehend aus:

- Sicherheitsmessleitungen (Silikon), CAT III 1000 V
- Sicherheitsprüfspitzen (4 mm Messspitze), CAT II 1000 V
- Sicherheits-Krokodilklemmen, CAT III 1000 V



BENNING TA 3

Art.-Nr. 044126 Empf. VK 43,70 €*

Ø 4 mm Sicherheitsmessleitungsset, 8-teilig, rot/schwarz, professionelle Ausführung, CAT III 1.000 V, bestehend aus:

- Sicherheitsmessleitungen (Silikon)
- Sicherheitsprüfspitzen (schlanke Messspitze)
- Sicherheits-Klauengreifern
- Sicherheits-Krokodilklemmen



BENNING TA 4

Art.-Nr. 044120 Empf. VK 13,90 €*

Magnetaufhänger für Multimeter und BENNING IT 101, 3-teilig, bestehend aus:

- Magnethalter
- Adapter und Riemen, zur Befestigung der BENNING Multimeter an Schaltschränken, Maschinen- und Anlagenteilen



Ø 4 mm Sicherheitsmessleitungen mit 2 mm Messspitze Art.-Nr. 044146 Empf. VK 11,90 €*

Ø 2 mm Sicherheitsmessleitungen, 2-teilig, rot/schwarz, L = 1,40 m, mit 2 mm Messspitze, CAT IV 600 V / CAT III 1000 V (mit Schutzkappen), CAT II 1000 V (ohne Schutzkappen)



Ø 4 mm Sicherheitsmessleitungen mit 4 mm Messspitze Art.-Nr. 044145 Empf. VK 16,20 €*

Ø 4 mm Sicherheitsmessleitungen, 2-teilig, rot/schwarz, L = 1,40 m, mit 4 mm Messspitze, CAT IV 600 V / CAT III 1000 V (mit Schutzkappen), CAT II 1000 V (ohne Schutzkappen)



Sicherheitsmessleitungsset für BENNING MM 4

Art.-Nr. 044119 Empf. VK 15,00 €*

Ø 4 mm Sicherheitsmessleitungsset, 4-teilig, bestehend aus:

- Sicherheitsmessleitung mit 2 mm Messspitze
- 2 Messspitzen mit 2 mm Messspitze



Temperaturfühler, K-Typ

Art.-Nr. 044121 Empf. VK 40,70 €*

Einstichfühler (V4A-Rohr) für weich-plastische Medien, Flüssigkeiten, Gase und Luft, Messbereich: - 196 °C bis + 800 °C, passend für Digital-Messgeräte BENNING MM 1-3, MM 7-1, MM 11 und CM 8

