


Datenblatt für MVL S WS 50/1 AU
 Artikelnummer: 975695700



Produktbeschreibung:	Bestellnummer: 975 695-700
Beschreibung:	Berührungssichere Messleitung nach IEC 61010, beiderseitig Sicherheitsstecker mit 2 mm Durchmesser und Weitersteckmöglichkeit. Kontaktfeder Kupfer-Beryllium vergoldet. Hochflexible, doppelt isolierte Litzenleitung, Griffhülse und Leitung trittfest. Eingearbeiteter Farbindikator zur Erkennung von Schäden an der Isolation.
Typ:	MVL S WS 50/1 Au schwarz/black
System:	2 mm Sicherheitssystem
Bestellnummer:	975 695-700
Farbe:	
weitere Farbvarianten:	
Technische Daten	
Messkategorie:	CATIII
Norm:	IEC 61010
Stiftdurchmesser:	2 mm
Kontaktart:	gefederter Stift
Anschlussart:	Stift 2 mm Durchmesser
Leitungstyp:	LEH-XY
Leitungsspezifikation:	hochflexible Schlauchleitung
Litzenaufbau:	259 x 0,07
Bemessungsspannung:	AC/DC 1000 V
Bemessungsstrom:	10 A
Durchgangswiderstand:	12 mOhm
Leitungslänge:	50 cm
Leitungsquerschnitt:	1 mm ²
Leitungsmaterial:	PVC
Leitungsfarbe:	schwarz
Werkstoff	
Kontaktmaterial:	Kupfer-Beryllium
Kontaktflächenmaterial:	vergoldet
Gehäusematerial:	PA 6.6
Umgebungsbedingungen	
Temperaturbereich:	-15 °C bis +70 °C
Brennbarkeitsklasse	
Gehäuse:	UL 94 V-2

Leitung:	UL 94 HB
Zeichnung	
	 <p>The drawing shows three views of a cable connector. The leftmost view is a circular end view with a diameter of 12 and a central hole diameter of 7. The middle view is a side view showing a length of 18 and a distance of 23.5 from the end to a specific feature. The rightmost view is a detailed view of the connector's end, showing a diameter of 0.2, a length of 0.2, and a distance of 0.2 from the end to a feature. A dimension 'L' is also indicated for the length of the connector body.</p>