

Stecker

KST S WS



Produkt	KST S WS
Beschreibung	Berührungsgeschützter Kurzschlussstecker mit gefederten Steckerstiften und ungefederten Buchsen, sowie trittfester Isolierhülse.
Betriebsanleitung	BA462
Artikel-Nr. / *Farbe	9322001xx  00 schwarz  01 rot  02 blau  03 gelb  04 grün  05 braun  06 grau  07 weiß  09 violett  88 gelb grün Ni
Zeichnung	
Technische Daten	
Anschluss	ungefederte 4 mm Buchse
Bemessungsspannung	AC/DC 1000 V
Messkategorie lt. IEC61010	CAT II
Bemessungsstrom (Derating Kurve beachten)	32 A
Werkstoff-Kontaktstift	Messing, vernickelt
Gehäusematerial	PA
Temperaturbereich lt. IEC61010 ⁽¹⁾	-15 °C bis +70 °C
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 (gilt nur für Gehäusegrundmaterial)	V-2

⁽¹⁾ Anwendungen in abweichenden Temperaturbereichen sind beim Hersteller anzufragen
Stand: 19.12.2022

Stand: 19.12.2022