

Klemmprüfspitzen

KLEPS 064 PCH



Produkt	KLEPS 064 PCH
Beschreibung	Das geringe Gewicht und die kompakte Bauform erlauben den Einsatz an sehr kleinen Bauelementen (Pins und Drähte bis 1 mm Durchmesser). Steckbar mit MKL(m)- und MAL(m)- Messleitungen
Betriebsanleitung	BA002
Artikel-Nr. / *Farbe	9742011xx ● 00 schwarz ● 01 rot ● 02 blau ● 03 gelb ● 04 grün ● 06 grau ● 07 weiß Au
Zeichnung	
Technische Daten	
Anschluss	ungefederter Stift Ø 0,64 mm
Bemessungsspannung	30 VAC / 60 VDC
Messkategorie lt. IEC61010	O ⁽²⁾
Werkstoff-Kontaktbuchse	Kontakthaken: Kupfer - Beryllium Stift: Phosphor - Bronze
Klemmart	Kontakthaken, vergoldet
Klemmbereich	1 mm

⁽²⁾ Ohne bemessene Messkategorie, für Stromkreise die nicht direkt mit dem Netz verbunden sind
Stand: 09.06.2022

Stand: 09.06.2022

0,64 mm System