

Datenblatt für KLEPS 064 PCH
Artikelnummer: 974201100


Produktbeschreibung:	Bestellnummer: 974 201-100
Beschreibung:	Das geringe Gewicht und die kompakte Bauform erlauben den Einsatz an sehr kleinen Bauelementen (Pins und Drähte bis 1 mm Durchmesser). Steckbar mit MKL(m)- und MAL(m)- Messleitungen
Typ:	KLEPS 064 PCH
System:	0,64 mm System
Bestellnummer:	974 201-100
Klemmbereich:	1,5 mm
Klemmart:	Kontakthaken
Farbe:	●
weitere Farbvarianten:	●●●●● ●●
Technische Daten	
Stiftdurchmesser:	0.64 mm
Kontaktart:	ungefederter Stift 0,64 mm
Anschlussart:	1 x Stift 0,64 mm Durchmesser, vergoldet
Bemessungsspannung:	DC 60 V
Leitungsfarbe:	schwarz
Werkstoff	
Kontaktmaterial:	Kupfer-Beryllium
Kontaktoberflächenmaterial:	vergoldet
Umgebungsbedingungen	
Temperaturbereich:	0 °C bis +70 °C
Zeichnung	