

Datenblatt für PMS 2 LMLH
Artikelnummer: 975604001


Produktbeschreibung:	Bestellnummer: 975 604-001
Beschreibung:	Laborleitungshalter mit 30 Kunststoffkonsolen, Befestigungssatz und 10 Messleitungen 2 mm Sicherheitssystem für Turmbausteckweise. Set- Inhalt: 1 x Laborleitungshalter für bis zu 100 Laborkabel/ 2 x Messleitung MVL S WS 100/1 schwarz, 2 x Messleitung MVL S WS 100/1 rot, 2 x Messleitung MVL S WS 100/1 blau, 2 x Messleitung MVL S WS 100/1 gelb, 2 x Messleitung MVL S WS 100/1 grün
Typ:	PMS 2 S LMLH
System:	2 mm Sicherheitssystem
Bestellnummer:	975 604-001
Technische Daten	
Messkategorie:	CAT III
Norm:	DIN EN 61010-031
Stiftdurchmesser:	2 mm mit Lamellenfeder
Kontaktart:	gefederter Stift
Anschlussart:	Stift und Buchse 2 mm Durchmesser
Leitungstyp:	LEH-XY
Leitungsspezifikation:	hochflexible Schlauchleitung
Litzenaufbau:	259 x 0,07
Bemessungsspannung:	AC/DC 1000 V
Leitungslänge:	100 cm
Leitungsquerschnitt:	1 mm ²
Leitungsmaterial:	PVC
Leitungsfarbe:	schwarz, rot, blau, gelb, grün
Umgebungsbedingungen	
Temperaturbereich:	-15 °C bis +70 °C