


Datenblatt für MA 1  
 Artikelnummer: 930317800



<b>Produktbeschreibung:</b>	Bestellnummer: 930 317-800
<b>Beschreibung:</b>	Miniaturationabgreifklemme mit hochfester Isolierung und Klemmen aus Messing/Bronze vernickelt. Der flache Teil der Klemmbacken (Feindrahtfläche) ermöglicht ein kontaktsicheres anklemmen von dünnen Drähten. Ein klemmen von Flachteilen (Lötösen) und Drähten mit max. Ø 4mm Durchmesser ist möglich.
<b>Typ:</b>	MA 1 schwarz / black
<b>System:</b>	2mm System
<b>Bestellnummer:</b>	930 317-800
<b>Klemmbereich:</b>	Drähte mit max. Ø 4mm
<b>Farbe:</b>	
<b>weitere Farbvarianten:</b>	
<b>Technische Daten</b>	
<b>Kontaktart:</b>	klemmen
<b>Anschlussart:</b>	2mm Buchse
<b>Bemessungsspannung:</b>	DC 60V
<b>Durchgangswiderstand:</b>	5mOhm
<b>Werkstoff</b>	
<b>Kontaktmaterial:</b>	Messing/Bronze
<b>Kontaktflächenmaterial:</b>	Nickel
<b>Gehäusematerial:</b>	PA
<b>Umgebungsbedingungen</b>	
<b>Temperaturbereich:</b>	-25°C bis +100°C
<b>Brennbarkeitsklasse</b>	
<b>Gehäuse:</b>	94 HB
<b>Zeichnung</b>	
	