

Technische Daten Drehstrommotor 0,37 kW 2PB3 71

Kategorie	Drehstrommotor
Cos φ	0,80
Nennspannung	230 V/400 V
Frequenz	50 Hz
Nenndrehzahl	2800 U/min
Nennleistung	0.37 kW
Baugröße	71
Bauform	B3
Welle	14mm j6 M5
Typ	Drehstrommotor 0,37 kW 2PB3 71 IE1