

Datenblatt für MAL N 4-0,64/100-0,25
 Artikelnummer: 934160100




 SKS Kontakttechnik GmbH

Produktbeschreibung:	Bestellnummer: 934 160-100
Beschreibung:	Umspritzte Messleitung mit gefedertem 4 mm Stecker und 4 mm Buchse zur Weitersteckung und einer isolierten Buchse für Rundpfosten 0,64 mm und Rechteckpfosten 0,64 mm. Hoch-flexible Litzenleitung 0,25 mm ² .
Typ:	MAL N 4-0,64/100-0,25 schwarz/black
System:	0,64 mm System
Bestellnummer:	934 160-100
Farbe:	●
weitere Farbvarianten:	● ●
Technische Daten	
Stiftdurchmesser:	4 mm, 0,64 mm
Kontaktart:	gefederter Stift und gefederte Buchse
Anschlussart:	1 x Stecker 4 mm Durchmesser, 1 x Buchse 0,64 mm
Leitungstyp:	LIY
Leitungsspezifikation:	hochflexible Schlauchleitung
Litzenaufbau:	130 x 0,05 mm
Bemessungsspannung:	DC 60 V
Bemessungsstrom:	3 A
Durchgangswiderstand:	70 mOhm
Leitungslänge:	100 cm
Leitungsquerschnitt:	0,25 mm ²
Leitungsmaterial:	PVC
Leitungsfarbe:	schwarz
Werkstoff	
Kontaktmaterial:	Kontaktstift: Messing, Kontaktfeder: Kupfer-Beryll
Kontaktflächenmaterial:	vernickelt
Gehäusematerial:	PVC
Umgebungsbedingungen	
Temperaturbereich:	-15 °C bis +70 °C
Brennbarkeitsklasse	
Gehäuse:	94 V-2
Leitung:	94 V-2
Zeichnung	

