

Klemmprüfspitzen

KLEPS 2600



Produkt	KLEPS 2600
Beschreibung	Sicherheits-Klemmprüfspitze mit drehbarer Greifzange und biegsamen Schaft. Durch die spezielle Form der Greifzange können Stifte und Drähte bis max. 4mm Durchmesser angeklemt werden. 4mm Durchmesser Buchsensteckanschluss aus Messing.
Betriebsanleitung	BA457
Artikel-Nr. / *Farbe	● 00 schwarz ● 01 rot
Zeichnung	
Technische Daten	
Anschluss	ungefederte 4 mm Buchse
Bemessungsspannung	AC/DC 1000 V
Messkategorie lt. IEC61010	CAT II
Bemessungsstrom (Derating Kurve beachten)	4 A
Werkstoff-Kontaktstift	Federstahl
Werkstoff-Kontaktbuchse	Messing
Gehäusematerial	PBT
Temperaturbereich lt. IEC61010 ⁽¹⁾	-25 °C bis +70 °C
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 (gilt nur für Gehäusegrundmaterial)	HB
Klemmart	drehbare Greifzange, verzinkt

4 mm Sicherheitssystem

Klemmbereich	4 mm
--------------	------

⁽¹⁾ Anwendungen in abweichenden Temperaturbereichen sind beim Hersteller anzufragen
Stand: 21.06.2022

Stand: 21.06.2022