

Datenblatt für AK 2 B
 Artikelnummer: 932435100




SKS Kontakttechnik GmbH

Produktbeschreibung:	Bestellnummer: 932 435-100
Beschreibung:	Berührungsgeschützte, hochfeste Abgreifklemme. Klemmbereich bis 9,5 mm Bolzendurchmesser. Der flache Teil der Klemmbacken ermöglicht ein kontaktsicheres anklemmen von dünnen Drähten. 4 mm Durchmesser Buchsensteckanschluss aus Messing.
Typ:	AK 2 B schwarz/black
System:	4mm Sicherheitssystem
Bestellnummer:	932 435-100
Klemmbereich:	9,5mm
Farbe:	●
weitere Farbvarianten:	● ●
Technische Daten	
Messkategorie:	CAT II
Norm:	DIN EN 61010-031
Kontaktart:	klemmen
Anschlussart:	4mm Buchse, ungefedert
Bemessungsspannung:	AC/DC 300V
Bemessungsstrom:	25A
Durchgangswiderstand:	10mOhm
Werkstoff	
Kontaktmaterial:	Messing
Kontaktflächenmaterial:	Nickel
Gehäusematerial:	PP
Umgebungsbedingungen	
Temperaturbereich:	-25°C bis +80°C
Brennbarkeitsklasse	
Gehäuse:	94 HB
Zeichnung	
	