

Datenblatt für PRUEF 1
 Artikelnummer: 931376100



Produktbeschreibung:	Bestellnummer: 931 376-100
Beschreibung:	Miniatur-Prüfspitze zum Abtasten kleinster Messpunkte. Trittfeste Griffhülse, abschraubbar. Die nichtrostende Stahlspitze durchstößt leicht Isolier- und Oxidschichten. Lötanschluss bis 0,5 mm ²
Typ:	PRUEF 1 schwarz/black
System:	Systemunabhängig
Bestellnummer:	931 376-100
Farbe:	●
weitere Farbvarianten:	● ●
Technische Daten	
Kontaktart:	löten
Anschlussart:	löten
Leitungsspezifikation:	hochflexible Schlauchleitung
Litzenaufbau:	42 x 0,1
Bemessungsspannung:	DC 60 V
Durchgangswiderstand:	50 mOhm
Leitungslänge:	1 m
Leitungsquerschnitt:	1 mm ²
Leitungsmaterial:	PVC
Leitungsfarbe:	rot
Werkstoff	
Kontaktmaterial:	Edelstahl
Kontaktflächenmaterial:	vernickelt
Kontaktträgermaterial:	PA
Gehäusematerial:	PVC-P
Überwurfmuttermaterial:	Zn Al/Ni
Umgebungsbedingungen	
Temperaturbereich:	-25 °C bis +60 °C
Brennbarkeitsklasse	
Gehäuse:	94 HB
Zeichnung	