


Blechschauben, gewindeformende Schrauben und Bohrschrauben

DIN 7500 C

**Gewindefurchende Schrauben
mit metrischem Gewinde
und Pozidriv-Kreuzschlitz Z**
Form C = Linsenkopf nach DIN 7985



Maße	M 2	M 2,5	M 3	M 3,5	M 4	M 5	M 6	M 8
max. Furchbereich	1,6	1,8	2	2,4	2,8	3,2	4	5
KS-Größe	1	1	1	2	2	2	3	4
$d_{k \max.}$	4	5	6	7	8	10	12	16
$k_{\max.}$	1,6	2	2,4	2,7	3,1	3,8	4,6	6