
EN 14399-4

ersetzt DIN 6915

Sechskantmuttern mit großer SW
für HV-Verbindungen im Stahlbau



EN 14399

Maße	M 12	M 16	M 20	M 22	M 24
m	10	13	16	18	20
s	22	27	32	36	41

Maße	M 27	M 30	M 36	M 42*	
m	22	24	29	34	
s	46	50	60	70	

*gemäß DAST-Richtlinie 021