



Stahlbau-Schrauben, -Muttern, -Scheiben

EN 14399-4

ersetzt DIN 6914

Sechskantschrauben mit großer SW für HV-Verbindungen im Stahlbau



Maße	M 12	M 16	M 20	M 22	M 24	M 27	M 30	M 36
k	8	10	13	14	15	17	19	23
s	22	27	32	36	41	46	50	60
b	23	28	33	34	39	41	44	52


Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:

Stahl/Stahl mit Oberfläche: 373

EN 14399-8

ersetzt DIN 7999

Sechskant-Passschrauben mit großer SW für HV-Verbindungen im Stahlbau



Maße	M 12	M 16	M 20	M 22	M 24	M 27	M 30	M 36
k	8	10	13	14	15	17	19	23
d _s	13	17	21	23	25	28	31	37
b	23	28	33	34	39	41	44	52
s	22	27	32	36	41	46	50	60


Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:

Stahl/Stahl mit Oberfläche: 379

EN 14399-4

ersetzt DIN 6915

Sechskantmuttern mit großer SW für HV-Verbindungen im Stahlbau



Maße	M 12	M 16	M 20	M 22
m	10	13	16	18
s	22	27	32	36

Maße	M 24	M 27	M 30	M 36
m	20	22	24	29
s	41	46	50	60

Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:

Stahl/Stahl mit Oberfläche: 379

DIN 6917 Scheiben, vierkant, für HV-Verbindunegn	Maßangaben siehe TI-86 (Scheiben/Ringe - Vierkantscheiben)
DIN 6918 Scheiben, vierkant, für HV-Verbindunegn	