



Maße der Frontrahmen in mm							Sichtmaße		passende Filterscheibe
Typ	a	b	h	c	d	e	f	g	
AR 2	47,0	32,0	7,0	42,7	28	32,8	26	19,5	FS 21 klar, rot
AR 3	58,8	32,0	7,0	55,0	28	45	38	18,7	FS 31 klar, rot
AR 3,5	64	32,0	7,0	60,2	28	52,2	43,5	18,7	FS 35 klar, rot
AR 4	70,5	32,0	7,0	66,4	28	57,7	49,5	19,4	FS 41 klar, rot
AR 6	97	32,0	7,0	93,0	28	83,5	76,5	19,2	FS 61 klar, rot
AR 8	122	32,0	7,0	118,3	28	109,5	101,5	19,2	FS 81 klar, rot

Anzeigerahmen zur Abdeckung von Digitalanzeigen in Frontplatten und Gehäusen

Es sind 3 Versionen lieferbar:

Ausführung a: Frontrahmen mit Halteschrauben eingesetzt und Mutter M3

Ausführung b: Frontrahmen mit Halteschrauben lose und Mutter M3

Ausführung c: Frontrahmen ohne Halteschrauben und Mutter M3 Schutzvermerk nach ISO 16016 beachten

(Verwendungsbereich)		(Zul. Abw) ISO DIN 2768 m	(Oberfl.)	Maßstab:	(Gewicht)
				(Werkstoff, Halbzeug) (Rohteil-Nr) (Modell- oder Gesenk-Nr)	ABS, schwarz
		Datum	Name	(Name)	
		Bearb. 29.3.12	HSC	Anzeigerahmen AR 2 - AR 8	
		Gepr.			
		Norm			
		www.Strapubox.de		(Zeichnungsnummer)	Blatt A4
				AR 2 - AR 8	Bl.
Zust.	Änderung	Datum	Name (Urspr.)	(Ers. f.):	(Ers. d.):