

**Signallampe 22mm 12 VDC
rot blinkend**



Technische Daten:

Art.Nr.: 58701211

Einbau-Ø: 22 mm

Betriebsspannung: 12V AD/DC

Ausführung: 4 LEDs superhell

Farbe: rot blinkend, Lichtstärke I_v : 40 - 60 cd/m²

Schutzart: IP65 frontseitig/IP40 rückseitig

Montage: Schraubbefestigung mittels Überwurfmutter

Temperaturbereich: -25 - +55 °C

Abm.: (Ø x L) 29 mm x 64 mm

Lebensdauer: ca 30000 h

Anschluss: Schraubanschluss X1 und X2 (Anschluss für L und N)

Frontplatten-Stärke: Max. 5 mm

Revision	Datum		
1	01.04.08		Signallampe, 12VDC, rot blinkend

Barthelme
LED Solutions