

Datenblatt Signalleuchten „Pilot Light“ Ausführung blinkend



CE.Nr.	Liet.Nr.	Farbe	Anschlussspannung / Anschlussart	Abmaße	Funktionsart	Front/ Rückseite	Lichtstärke l _v	Temperaturbereich	Lebensdauer typ.	Frontpl. max.	LED Anzahl
152681	58701211	rot	12V AC/DC Schraubklemmen	22x64mm / Blende 29mm	blinkend	IP65/IP20	40-60cd/m ²	-25 °C bis + 55 °C	30.000h	5mm	4
152693	58701212	gelb	12V AC/DC Schraubklemmen	22x64mm / Blende 29mm	blinkend	IP65/IP20	40-60cd/m ²	-25 °C bis + 55 °C	30.000h	5mm	4
152705	58701213	grün	12V AC/DC Schraubklemmen	22x64mm / Blende 29mm	blinkend	IP65/IP20	40-60cd/m ²	-25 °C bis + 55 °C	30.000h	5mm	2
152718	58701214	blau	12V AC/DC Schraubklemmen	22x64mm / Blende 29mm	blinkend	IP65/IP20	40-60cd/m ²	-25 °C bis + 55 °C	30.000h	5mm	3
152730	58701215	weiß	12V AC/DC Schraubklemmen	22x64mm / Blende 29mm	blinkend	IP65/IP20	40-60cd/m ²	-25 °C bis + 55 °C	30.000h	5mm	1
152742	58702411	rot	24V AC/DC Scharubklemmen	22x64mm / Blende 29mm	blinkend	IP65/IP20	40-60cd/m ²	-25 °C bis + 55 °C	30.000h	5mm	4
152766	58702412	gelb	24V AC/DC Scharubklemmen	22x64mm / Blende 29mm	blinkend	IP65/IP20	40-60cd/m ²	-25 °C bis + 55 °C	30.000h	5mm	4
152778	58702413	grün	24V AC/DC Scharubklemmen	22x64mm / Blende 29mm	blinkend	IP65/IP20	40-60cd/m ²	-25 °C bis + 55 °C	30.000h	5mm	2
152790	58702414	blau	24V AC/DC Scharubklemmen	22x64mm / Blende 29mm	blinkend	IP65/IP20	40-60cd/m ²	-25 °C bis + 55 °C	30.000h	5mm	3
152802	58702415	weiß	24V AC/DC Scharubklemmen	22x64mm / Blende 29mm	blinkend	IP65/IP20	40-60cd/m ²	-25 °C bis + 55 °C	30.000h	5mm	1
152817	58723011	rot	230V AC/DC Schraubklemmen	22x64mm / Blende 29mm	blinkend	IP65/IP20	40-60cd/m ²	-25 °C bis + 55 °C	30.000h	5mm	4
152831	58723012	gelb	230V AC/DC Schraubklemmen	22x64mm / Blende 29mm	blinkend	IP65/IP20	40-60cd/m ²	-25 °C bis + 55 °C	30.000h	5mm	4
152845	58723013	grün	230V AC/DC Schraubklemmen	22x64mm / Blende 29mm	blinkend	IP65/IP20	40-60cd/m ²	-25 °C bis + 55 °C	30.000h	5mm	2
152859	58723014	blau	230V AC/DC Schraubklemmen	22x64mm / Blende 29mm	blinkend	IP65/IP20	40-60cd/m ²	-25 °C bis + 55 °C	30.000h	5mm	3
152817	58723015	weiß	230V AC/DC Schraubklemmen	22x64mm / Blende 29mm	blinkend	IP65/IP20	40-60cd/m ²	-25 °C bis + 55 °C	30.000h	5mm	1