


Stockschrauben



d = Nennmaß,
 *mit Innensechsrund-Antrieb nur bei
 Stahl galv. verzinkt, je nach Fabrikat

Maße	M 6	M 8	M 10	M 12
d_1	5	7	8,9	10,7
d_3	3,8	5,4	7	8,5
SW	–	6	8	10
ISR-Größe*	T15	T25	T25	T30