

# Produktinformationen: Selbstschneidende Gewindesätze

## Maße für selbstschneidende Gewindeeinsätze Ensät®

88302 Ensät® 302		Maße	M 2,5	M 3	M 4	M 5	M 6	M 8
		$d_2$	4,5	5	6,5	8	10	12
		P	0,5	0,5	0,75	1	1,5	1,5
		l	6	6	8	10	14	15
		Sacklochtiefe <sub>min</sub>	8	8	10	13	17	18
		Maße	M 10	M 12	M 14	M 16	M 18	M 20
		$d_2$	14	16	18	20	22	26
		P	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
		l	18	22	24	22	24	27
		Sacklochtiefe <sub>min</sub>	22	16	28	27	29	32
Maße	M 22	M 24	M 27	M 30				
$d_2$	26	30	34	36				
P	1,5	1,5	1,5	1,5				
l	30	30	30	40				
Sacklochtiefe <sub>min</sub>	36	36	36	46				

d1 = Nennmaß

88307 Ensät® 307		Maße	M 4	M 5	M 6	M 8	M 10	M 12
		$d_2$	6,5	8	10	12	14	16
		P	0,8	1	1,25	1,5	1,5	1,75
		l	6	7	8	9	10	12
		Sacklochtiefe <sub>min</sub>	8	9	10	11	13	15

d1 = Nennmaß

88308 Ensät® 308		Maße	M 4	M 5	M 6	M 8	M 10	M 12
		$d_2$	6,5	8	10	12	14	16
		P	0,8	1	1,25	1,5	1,5	1,75
		l	8	10	12	14	18	22
		Sacklochtiefe <sub>min</sub>	10	13	15	17	22	26

d1 = Nennmaß