

**Datenblatt Signalleuchten  
„Pilot Light“  
Ausführung mit akustischem  
Warnton**



Abbildung ähnlich

CE.Nr.	Lief.Nr.	Farbe	Anschlussspannung / Anschlussart	Abmaße	Funktionsart	Front/ Rückseite	Lichtstärke I <sub>v</sub>	Temperaturbereich	Lebensdauer typ.	Frontpl. max.	LED Anzahl
180328	58731211	rot	12V AC/DC Schraubklemmen	22x64mm / Blende 29mm	blinkend akust. Warnton	IP20/IP20	40-60cd/m <sup>2</sup>	-25°C bis + 55 °C	30.000h	5mm	2
180329	58731212	gelb	12V AC/DC Schraubklemmen	22x64mm / Blende 29mm	blinkend akust. Warnton	IP20/IP20	40-60cd/m <sup>2</sup>	-25°C bis + 55 °C	30.000h	5mm	2
180330	58731213	grün	12V AC/DC Schraubklemmen	22x64mm / Blende 29mm	blinkend akust. Warnton	IP20/IP20	40-60cd/m <sup>2</sup>	-25°C bis + 55 °C	30.000h	5mm	2
180331	58731214	blau	12V AC/DC Schraubklemmen	22x64mm / Blende 29mm	blinkend akust. Warnton	IP20/IP20	40-60cd/m <sup>2</sup>	-25°C bis + 55 °C	30.000h	5mm	2
180332	58731215	weiß	12V AC/DC Schraubklemmen	22x64mm / Blende 29mm	blinkend akust. Warnton	IP20/IP20	40-60cd/m <sup>2</sup>	-25°C bis + 55 °C	30.000h	5mm	2
180333	58732411	rot	24V AC/DC Scharubklemmen	22x64mm / Blende 29mm	blinkend akust. Warnton	IP20/IP20	40-60cd/m <sup>2</sup>	-25°C bis + 55 °C	30.000h	5mm	2
180334	58732412	gelb	24V AC/DC Scharubklemmen	22x64mm / Blende 29mm	blinkend akust. Warnton	IP20/IP20	40-60cd/m <sup>2</sup>	-25°C bis + 55 °C	30.000h	5mm	2
180336	58732413	grün	24V AC/DC Scharubklemmen	22x64mm / Blende 29mm	blinkend akust. Warnton	IP20/IP20	40-60cd/m <sup>2</sup>	-25°C bis + 55 °C	30.000h	5mm	2
180337	58732414	blau	24V AC/DC Scharubklemmen	22x64mm / Blende 29mm	blinkend akust. Warnton	IP20/IP20	40-60cd/m <sup>2</sup>	-25°C bis + 55 °C	30.000h	5mm	2
180338	58732415	weiß	24V AC/DC Scharubklemmen	22x64mm / Blende 29mm	blinkend akust. Warnton	IP20/IP20	40-60cd/m <sup>2</sup>	-25°C bis + 55 °C	30.000h	5mm	2
180339	58733011	rot	230V AC/DC Schraubklemmen	22x64mm / Blende 29mm	blinkend akust. Warnton	IP20/IP20	40-60cd/m <sup>2</sup>	-25°C bis + 55 °C	30.000h	5mm	2
180340	58733012	gelb	230V AC/DC Schraubklemmen	22x64mm / Blende 29mm	blinkend akust. Warnton	IP20/IP20	40-60cd/m <sup>2</sup>	-25°C bis + 55 °C	30.000h	5mm	2
180341	58733013	grün	230V AC/DC Schraubklemmen	22x64mm / Blende 29mm	blinkend akust. Warnton	IP20/IP20	40-60cd/m <sup>2</sup>	-25°C bis + 55 °C	30.000h	5mm	2
180342	58733014	blau	230V AC/DC Schraubklemmen	22x64mm / Blende 29mm	blinkend akust. Warnton	IP20/IP20	40-60cd/m <sup>2</sup>	-25°C bis + 55 °C	30.000h	5mm	2
180349	58733015	weiß	230V AC/DC Schraubklemmen	22x64mm / Blende 29mm	blinkend akust. Warnton	IP20/IP20	40-60cd/m <sup>2</sup>	-25°C bis + 55 °C	30.000h	5mm	2