

Produktbegleitblatt

KERATHERM[®] GlueySoft (Dicke 1 mm)

Softfolie für multivalente Haftanwendungen
Optionale Folienstärken 1 – 5 mm

Eigenschaften	Einheit	Wert
Farbe		grau
Gesamtdicke (+/-10%)	mm	1,0
Verstärkung		Glasfasergewebe (50 µm)
Härte	Shore 00	45
Schälfestigkeit A-Seite	N	2
B-Seite (Brauner Abdecker)	N	1
Schälung 180°C; Abzugsgeschwindigkeit 300 mm/min.		
Klebekraft (25x25 mm Klebefläche)	kPa	300
Klebefestigkeit*	N x mm	> 1,4
Oberflächenklebrigkeit*	mm	> 1,0
Durchschlagsfestigkeit	KV/mm	> 20
Wärmeleitfähigkeit	W/mK	0,25
Geruch		Geruchsfrei
TML	Ma.-%	< 0,8
Einsatztemperatur	°C	-40 bis +150

* Einschätzung der Klebeeigenschaften mittels Texture-Anlyser (TA xt.plus)

Diese Information beruht auf dem neuesten Stand der Daten und Kenntnisse und wird dem Verbraucher zu dessen Beurteilung, Untersuchung und Prüfung überlassen. Da sich je nach Anwendung, Arbeitsweise und Werkstoff die Gegebenheiten verändern können, übernehmen wir für die Ergebnisse der vorgeschlagenen Anwendung keine Haftung.