



**LED-Gehäuse SMB 1149**  
**Innenreflektor**

**Spezifikation**

Metall Gehäuse Einbau-Ø14 mm für Schraubbefestigung im verchromten Metallgehäuse. Das benötigte Befestigungsmaterial ist montiert.

**Material**

Gehäuse: CuZn verchromt  
Mutter: CuZn vernickelt  
U-Ring: Fe vernickelt  
Codierstopfen: PPN schwarz

**Einbau-Öffnung**

Ø14+0,2 mm

**Optionen**

Gehäuse in mattchrom

**LED-Housing SMB 1149**  
**Inside Reflector**

**Specification**

Metal housing, mounting-Ø14 mm with polished chromium plated metal housing for screw fastening. The required mounting material is mounted.

**Material**

Housing: CuZn chromium plated  
nut: CuZn nickel-plated  
washer: Fe nickel-plated  
Plug: PPN black

**Mounting-hole**

Ø14+0.2 mm

**Options**

Housing frosted chromium plated



**glanzchrom / chromium plated**  
**Typ / type**

**Artikel Nr.: / part number**

Für alle Farben / For all colours

SMB 1149

**schwarzchrom / black chromium**  
**Typ / type**

**Artikel Nr.: / part number**

Für alle Farben / For all colours

SMD 1149