

Datenblatt / Data Sheet

LED Konverter ECOLine

LED Converter ECOLine



Technische Daten / technical data:

Bezeichnung / Description	Eigenschaft / Characteristic
Artikelnummer / Item no.	62517600
Netzspannung / Mains Voltage (V)	110~240V AC
Nennfrequenz / Rated Frequency	50/60Hz
Betriebsspannung / Operating Voltage (V)	24V /-5%
Leerlaufspannung / Open circuit voltage	26V DC
Leistungsfaktor / Power factor (λ)	0.97/230V 0.99/110V
Treiber leistungsfähigkeit / Driver efficiency (W)	25~40W @ 90% 12~32W @89%
Nennstrom / Nominal Current (mA)	195mA/230V 350mA/110V
Leistungsaufnahme / System input power	max.45VA/230V max.37VA/110V
Max. ta (°C)	-25°C~+60°C
Max. tc (°C)	80°C
Lagertemperatur / Storage Temperature (°C)	-20 ~ +50°C
Dimmbar / Dimmable	Nein / No
Übereinstimmung mit / Accordance to	EN61347-2-13, EN62384, EN55015, EN61000-3-2, EN61547 SELV Equivalent
Gewicht in Gramm (g) / Weight in gramme (g)	165g
Abmessungen LxBxH / Dimension LxWxH (mm)	156x42x32mm
Gehäuse Farbe / Housing Color	Grau / Gray



Abmaße / Dimensions

