

## Datenblatt / Data Sheet

### LED Konverter ECOLine

LED Converter ECOLine



### Technische Daten / technical data:

Bezeichnung / Description	Eigenschaft / Characteristic	
Artikelnummer / Item no.	62517700	
Netzspannung / Mains Voltage (V)	110~240V	
Nennfrequenz / Rated Frequency	50/60Hz	
Leistungsfaktor / Power factor (λ)	0.97/230V	0.99/110V
Max. Leistung / Max. Power	32W / 110V	40W / 230V
Max. ta (°C)	-25°C~+60°C	
Max. tc (°C)	85°C	
Dimmbar / Dimmable	Nein / No	
Übereinstimmung mit / Accordance to	EN61347-2-13, EN62384, EN55015, EN61000-3-2, EN61547 SELV Equivalent	
Gewicht in Gramm (g) / Weight in gramme (g)	160g	
Abmessungen LxBxH / Dimension LxWxH (mm)	156x42x32mm	
Gehäuse Farbe / Housing Color	Grau / Gray	

R (Ω)	I out (mA)	R (Ω)	I out (mA)
∞	1400 -5% +2%	5k6	700 -5% +2%
68k	1200 -5% +2%	2k2	500 - 550
22k	1000 -5% +2%	390e	350 - 400
		0e	300 - 365



### Abmaße / Dimensions

