

T10x24 BA9s LED-Lampe 4-Chip 120° mit Brückengleichrichter AC/DC



	70113226
Betriebsspannung DC	220 V DC
Betriebsspannung AC	220 V AC
Typ. Betriebsstrom	4 mA
Typ. Leistungsaufnahme	0,88 W
Lichtfarbe	rot
Dominierende Wellenlänge	620 nm~630 nm
Lichtleistung	0,4 lm
Sockelart	BA9s
Gleichrichter	Brückengleichrichter
Abstrahlwinkel	120 °
Höhe	24 mm
Durchmesser	10 mm
Mittlere Lebensdauer	30000 h

MAßE

