

LED Signallampe - Ba15d - 24 V AC/DC - 0,6 W



	52160211	52160212	52160213	52160214	52160215
Betriebsspannung DC	24 V DC				
Betriebsspannung AC	24 V AC				
Typ. Betriebsstrom	25 mA				
Typ. Leistungsaufnahme	0,6 W				
Lichtfarbe	rot	gelb	grün	blau	weiß
Lichtleistung	10 lm		12 lm	4 lm	22 lm
Anzahl LEDs	6				
Sockelart	BA15d				
Gleichrichter	Brückengleichrichter				
Abstrahlwinkel	360 °				
Länge	45 mm				
Durchmesser	20 mm				

MAßE

