

## Datenblatt / Data Sheet

### LED Signallampe mit 2x3 superhellen LEDs

### Ba15d - 20x45mm

LED signal lamp with 2x3 superbright LEDs - Ba15d - 20x45mm



### Ausführung / Version 24V

Bezeichnung / Description	Eigenschaften / Characteristics				
Artikelnummer / Item no.	52160211	52160212	52160213	52160214	52160215
Farbton / Colour	rot / red	gelb / yellow	grün / green	blau / blue	weiß / white
Typ. Lichtstärke / Typ. luminous intensity	10lm	10lm	12lm	4lm	22lm
Spannung / Voltage	24V AC/DC				
Max. Stromstärke / Max. current	25mA				
Anzahl LEDs / Number of LEDs	6 (2 x 3)				
Abstrahlwinkel / Beam angle	360°				
Betriebstemperatur / Operating temperature	-40°C ~ +50°C				

### Ausführung / Version 230V

Bezeichnung / Description	Eigenschaften / Characteristics				
Artikelnummer / Item no.	52162411	52162412	52162413	52162414	52162415
Farbton / Colour	rot / red	gelb / yellow	grün / green	blau / blue	weiß / white
Lichtstärke / Luminous intensity	5lm	5lm	6lm	2.5lm	16lm
Spannung / Voltage	230V AC				
Max. Stromstärke / Max. current	20mA				
Anzahl LEDs / Number of LEDs	6 (2 x 3)				
Abstrahlwinkel / Beam angle	360°				
Betriebstemperatur / Operating temperature	-40°C ~ +50°C				

### Abmessungen / Dimensions:

