

LED 360° Rundumleuchte - Ba15d - 24V AC/DC



	52190211	52190212	52190213	52190214	52190215
Betriebsspannung DC	24 V DC				
Betriebsspannung AC	24 V AC				
Typ. Betriebsstrom	50 mA				
Typ. Leistungsaufnahme	1,5 W				
Lichtfarbe	rot	gelb	grün	blau	weiß
Dominierende Wellenlänge	620 nm~630 nm	592 nm~595 nm	525 nm~530 nm	470 nm~473 nm	
Lichtleistung	18 lm		32 lm	10 lm	42 lm
Anzahl LEDs	15				
Socketart	BA15d				
Gleichrichter	Brückengleichrichter				
Abstrahlwinkel	360 °				
Mittlere Lebensdauer	50000 h				

MAßE

