

Datenblatt / Data Sheet

LED-Signalleuchte mit Schraubklemmen

blinkend - Einbaudurchmesser 16mm

LED Signal light with screw-terminals - flashing

Mounting hole \varnothing 16mm



Ausführung / Version 12V AC/DC

Bezeichnung / Description	Eigenschaften / Characteristics				
CE-Artikelnummer / CE Item no.	182903	182904	182905	182906	182908
Artikelnummer Hersteller / Producer item no.	58901211	58901212	58901213	58901214	58901215
Farbton / Color	Rot / Red	Gelb / Yellow	Grün / Green	Blau / Blue	Weiß / White
Spannung / Voltage	12V AC/DC				
Stromstärke / Current	20 mA				

Ausführung / Version 24V AC/DC

Bezeichnung / Description	Eigenschaften / Characteristics				
CE-Artikelnummer / CE Item no.	182909	182910	182911	182912	182913
Artikelnummer Hersteller / Producer item no.	58902411	58902412	58902413	58902414	58902415
Farbton / Color	Rot / Red	Gelb / Yellow	Grün / Green	Blau / Blue	Weiß / White
Spannung / Voltage	24V AC/DC				
Stromstärke / Current	20 mA				

Ausführung / Version 230V AC

Bezeichnung / Description	Eigenschaften / Characteristics				
CE-Artikelnummer / CE Item no.	182914	182916	182917	182918	182919
Artikelnummer Hersteller / Producer item no.	58923011	58923012	58923013	58923014	58923015
Farbton / Color	Rot / Red	Gelb / Yellow	Grün / Green	Blau / Blue	Weiß / White
Spannung / Voltage	230V AC				
Stromstärke / Current	20 mA				

Abmessungen

Dimensions:

