

Datenblatt / Data Sheet

**LED-Signalleuchte mit Schraubklemmen
 blinkend + akustisches Signal - EBD 16mm**
 LED Signal light with screw-terminals - flashing + Buzzer
 Mounting hole \varnothing 16mm



Ausführung / Version 12V AC/DC

Bezeichnung / Description	Eigenschaften / Characteristics				
CE-Artikelnummer / CE Item no.	182920	182921	182922	182924	182925
Artikelnummer Hersteller / Producer item no.	58931211	58931212	58931213	58931214	58931215
Farbton / Color	Rot / Red	Gelb / Yellow	Grün / Green	Blau / Blue	Weiß / White
Spannung / Voltage	12V AC/DC				
Stromstärke / Current	20 mA				

Ausführung / Version 24V AC/DC

Bezeichnung / Description	Eigenschaften / Characteristics				
CE-Artikelnummer / CE Item no.	182926	182927	182928	182929	182930
Artikelnummer Hersteller / Producer item no.	58932411	58932412	58932413	58932414	58932415
Farbton / Color	Rot / Red	Gelb / Yellow	Grün / Green	Blau / Blue	Weiß / White
Spannung / Voltage	24V AC/DC				
Stromstärke / Current	20 mA				

Ausführung / Version 230V AC

Bezeichnung / Description	Eigenschaften / Characteristics				
CE-Artikelnummer / CE Item no.	182932	182933	182934	182935	182936
Artikelnummer Hersteller / Producer item no.	58933011	58933012	58933013	58933014	58933015
Farbton / Color	Rot / Red	Gelb / Yellow	Grün / Green	Blau / Blue	Weiß / White
Spannung / Voltage	230V AC				
Stromstärke / Current	20 mA				

Abmessungen

Dimensions:

