

Datenblatt / Data Sheet

LED Signalleuchtegehäuse mit BA9s-Sockel LED signal light housing with BA9s socket



Technische Daten / Technical data

Bezeichnung / Description	Eigenschaften / Characteristics				
CE Artikelnummer / CE item no.	184163	184171	184168	184169	184172
Artikelnr. Hersteller/ Producer item no.	58600011	58600022	58600013	58600014	58600015
Farbe der Linse / Colour of lens	Rot / Red	Amber / Amber	Grün / Green	Blau / Blue	Weiß / White
Max. Leistung Leuchtmittel Max. power of bulb	3W				
Geeignet für Leuchtmittel (nicht enthalten) Suitable for bulbs (not included)	BA9s				
Schutzklasse / Protection class	IP65 frontseitig / IP65 on front				
Einbaumaß Ø / Installation Ø	22 mm				
Stärke Frontplatte / Strength of front panel	max. 7mm				
Abmessungen Ø x L / Dimensions Ø x L	29 x 54 mm				
Temperaturbereich / Temperature range	-25°C ~ +55°C				
Beschreibung / Description	Leuchtmittel von der Vorderseite austauschbar Bulb replacable from the front				

Abmessungen / Dimensions

