

## **Kegelrollenlager 30208 Innen-Ø 40 mm Außen-Ø 80 mm Breite 19,75 mm FAG**

Artikelnummer: 184549

Hersteller: FAG

Werksnr.: 10010941

### **Technische Daten**

Breite: 19,75 mm

Temperaturbereich: -30 bis +120 °C

Gewicht: 0,44 kg

Marke: FAG

Laufgenauigkeit: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1

Anordnung: Standardausführung

Käfig: Stahlblechkäfig

Artikelumfang: komplettes Kegelrollenlager

Rollenreihen: einreihiges Lager

Außen-Ø: 80 mm

Innen-Ø: 40 mm

Zolltarifnummer 84829900

Ursprungsland: Europäische Gemeinschaft

EAN: 4012801039505