

### Präzisionsfassungen und -stecker für DIL-IC

					<b>PK 3</b>		<b>SK 02 (≅ PK 5)</b>		
					Art. Nr.	Polzahl	Maße [mm]		Art. Nr.
<b>DILS 16 6 PK 3</b>	16	20,3	17,78	<b>DILS 40 6 PK 3</b>	40	50,8	48,26		
<b>DILS 28 6 PK 3</b>	28	35,5	33,02						
<b>Kontaktfläche:</b>			vergoldet						

### DIL-Stecker

– passend zu **DIL-Gehäuse** DILS ... GA LO

				<b>PK 3</b>		<b>SK 02 (≅ PK 5)</b>			
				Art. Nr.	Polzahl	Maße [mm]		Art. Nr.	Polzahl
<b>DILS 08 GO</b>	8	12,4	12,5	7,62	<b>DILS 24 GO</b>	24	32,8	20,1	15,24
<b>DILS 14 GO</b>	14	20,0	12,5	7,62	<b>DILS 28 GO</b>	28	37,8	20,1	15,24
<b>DILS 16 GO</b>	16	22,6	12,5	7,62	<b>DILS 40 GO</b>	40	53,1	20,1	15,24
<b>DILS 18 GO</b>	18	25,2	12,5	7,62					
<b>Kontaktfläche:</b>			vergoldet						

### DIL-Gehäuse - Raster 2,54 mm

– passend zu **DIL-Stecker** DILS ... GO

			<b>PK 3</b>		<b>SK 02 (≅ PK 5)</b>		
			Art. Nr.	Maße [mm]		Art. Nr.	Maße [mm]
<b>DILS 08 GA LO</b>	12,5	6,7	12,4	<b>DILS 14 GB LO</b>	12,5	11,7	20,0
<b>DILS 14 GA LO</b>	12,5	6,7	20,0	<b>DILS 16 GB LO</b>	12,5	11,7	22,6
<b>DILS 16 GA LO</b>	12,5	6,7	22,6	<b>DILS 18 GB LO</b>	12,5	11,7	25,2
<b>DILS 18 GA LO</b>	12,5	6,7	25,2	<b>DILS 24 GB LO</b>	20,1	11,7	32,8
<b>DILS 24 GA LO</b>	20,1	6,7	32,8	<b>DILS 28 GB LO</b>	20,1	11,7	37,8
<b>DILS 40 GA LO</b>	20,1	6,7	53,1	<b>DILS 40 GB LO</b>	20,1	11,7	53,1
<b>DILS 08 GB LO</b>	12,5	11,7	12,4				