



Standardstrangkühlkörper

Art. Nr. 		
SK 185 ... Strangkühlkörper für Leiterplattenmontage → A 100		
bitte angeben: ... $\left[\right]$ 37,5 50 1000 mm ... $\left[\right]$ (optional) TO 3; CB		
Art. Nr. 		
SK 48 ...		
bitte angeben: ... $\left[\right]$ 37,5 50 75 100 1000 mm ... $\left[\right]$ (optional) TO 3; CB; SSR 1; SSR 3		
Art. Nr. 		
SK 79 ... mit Führungsnuten für Abdeckplatten oder Platinen		
bitte angeben: ... $\left[\right]$ 37,5 50 75 100 1000 mm ... $\left[\right]$ (optional) TO 3; CB		
Art. Nr. 		
SK 08 ... mit Führungsnuten für Abdeckplatten oder Platinen		
bitte angeben: ... $\left[\right]$ 37,5 50 75 100 1000 mm ... $\left[\right]$ (optional) TO 3; CB		
Art. Nr. 		
SK 88 ... mit Führungsnuten für Abdeckplatten oder Platinen		
bitte angeben: ... $\left[\right]$ 37,5 50 75 100 1000 mm ... $\left[\right]$ (optional) TO 3		