

Art. Nr. IB 1 / IBT 1	Art. Nr. IB 2 / IBT 2	Art. Nr. IB 3 / IBT 3	Art. Nr. IB 4 / IBT 4	Art. Nr. IB 5
Art. Nr. IB 6 / IBT 6	Art. Nr. IB 7 / IBT 7	Art. Nr. IB 8 / IBT 8	Art. Nr. IB 9 / IBT 9	Art. Nr. IB 10 / IBT 10
Art. Nr. IB 11 / IBT 11	Art. Nr. IB 12 / IBT 12	Art. Nr. IB 13	Art. Nr. IB 14 / IBT 14	Art. Nr. IB 15 / IBT 15
Art. Nr. IB 16	Art. Nr. IB 17			

	IB 1 - IB 7	IB 8 - IB 17	IBT 1 - IBT 15
Material	Polyamid 4.6, GF verstärkt	Thermoplastischer Kunststoff	PTFE (Teflon)
Formbeständigkeit	-40 °C ... +250°C (1,8 MPa)	-40 °C ... +200 °C	-260 °C ... +250 °C
Durchschlagsfestigkeit	>30 KV/mm	>38 KV/mm	>40 KV/mm
Brennbarkeitsklasse	UL 94 V-0	entsprechend UL 94 V-0	UL 94 V-0