



Peltier - Elemente

Typenliste

Type	Abmessungen				I _{max} , A	U _{max} , V	Q _{max} , W	DT _{max} , K
	A	B	C	H				
QC-17-1.4-8.5M	15	15		3,4	8,5	2,1	9,5	71
QC-31-1.4-8.5M	20	20		3,4	8,5	3,8	17,3	71
QC-127-1.4-3.9M	30	30		3,6	3,9	15,5	34,5	71
QC-71-1.4-8.5M	30	30		3,4	8,5	8,6	40,0	71
QC-127-1.4-8.5M	40	40		3,4	8,5	15,5	72,0	71
QC-127-2.0-15.0M	50	50	54	3,6	15,0	15,5	110,0	71

Andere Größen und Ausführungen auf Anfrage!

Eigenschaften:

Peltier-Elemente für erhöhte Anforderungen

Thermische Zyklusfestigkeit für lange Lebensdauer
 Antidiffusionssperren für lange Lebensdauer
 Betriebstemperatur bis 150 °C
 Ebenheit und Parallelität kleiner als +/- 0,02mm
 Bleifrei und konform gemäß RoHS
 Qualität nach ISO 9001

**Abmessungen und
Maßhaltigkeit:
Einstufige
PELTIER-Elemente**

