

|                    |               |  |
|--------------------|---------------|--|
| <b>BJZ</b>         | Datenblatt    | Seite 1 von 1<br>Bestellnr.: C-195 075 |
| Artikelbezeichnung | ESD-Klebeband | Datum: 12.12.2003                      |

## Bodenmarkierungsband

### Technische Daten

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| <b>Träger</b>                  | : Spezialfolie, oberflächengeschützt       |
| <b>Gesamtdicke</b>             | : 0,11 mm                                  |
| <b>Klebstoffbasis</b>          | : Kautschuk                                |
| <b>Klebkraft</b>               | : 6 N/25mm                                 |
| <b>Haftvermögen</b>            | : >28 h/23°C                               |
| <b>Reißkraft</b>               | : 250 N/25mm                               |
| <b>Reißdehnung</b>             | : 40%                                      |
| <b>Temperaturbeständigkeit</b> | : -40 bis +70 1h/°C                        |
| <b>UV-Beständigkeit</b>        | : begrenzt                                 |
| <b>Farbe:</b>                  | : farbig                                   |
| <b>Kerndurchmesser</b>         | : 76 mm                                    |
| <b>Lagerstabilität</b>         | : 12 Monate 23°C/55%RF                     |
| <b>Anwendung</b>               | : Warnmarkierung, Sicherheitskennzeichnung |