

Technisches Merkblatt

Seite 1 von 1

PVC-Klebeband leitfähig bedruckt

Best. Nr.: C-101 753-R



Träger / <i>carrier</i>	: Hart-PVC-Folie / <i>Rigid-PVC-Foil</i>
Trägerdicke / <i>thickness</i> mm	: 0,033
Gesamtdicke / <i>total-thickness</i> mm	: 0,06
Abdeckung / <i>liner</i>	: -----
Klebstoffbasis / <i>adhesive-base</i>	: Kautschuk / <i>natural rubber</i>
Klebkraft / <i>peel adhesion</i> N/25 mm	: 6
Haftvermögen / <i>shear adhesion</i> h/23°C	: > 28
Abrollwiderstand / <i>unwind resistance</i> N/25 mm	: 4,5
Abscherwiderstand / <i>shear resistance</i> N/13mm	: > 80
Reisskraft / <i>tensile strength</i> N/25 mm	: >100
Reissdehnung / <i>elongation</i> %	: 40
Temperaturbeständigkeit / <i>Temperature-resistance</i> 1h/°C	: -40 bis / to +70
UV-Beständigkeit / <i>UV-resistance</i>	: begrenzt / <i>limited</i>
Witterungsbeständigkeit / <i>weather-resistance</i>	: begrenzt / <i>limited</i>
Farbe / <i>colour</i>	: rot / <i>red</i>
Oberflächenwiderstand / <i>surface resistance</i>	: 10 ⁶ Ω
Kerndurchmesser / <i>core diameter</i> mm	: 76
Lagerstabilität / <i>storage life</i> 18°C/55% RF	: 24 Monate / <i>24 months</i>

Die Angaben in diesem Merkblatt sind als Richtlinie gedacht. Sie wurden aufgrund umfangreicher Untersuchungen zusammengestellt. Eine Rechtsverbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden.