

ESD-Bodenmatte **SAfE-STAT**

Technische Daten:

Härte:	80 ± 5
Dicke:	3,5 mm
Material:	Synthesekautschuk, zweischichtig
Eindrückverhalten:	≤ 0,30 mm
Abriebfestigkeit:	≤ 160 mm ³
Maßbeständigkeit:	Keine nenn. Änderung
Wärmedurchlasswiderstand:	0,025 M ² °K/W
Ableitwiderstand:	ca. 10 ⁷ -10 ⁸ Ohm
Chemikalienbeständigkeit:	Beständig gegen chemische Mittel, die gewöhnlich für die Pflege benutzt werden
Schallschutz:	18 dB
Elektrostatisches Verhalten beim Begehen:	antistatisch
Rutschbeständigkeit:	≥1 (Koeffizient μ)
Einwirkung glimmender Tabakwaren:	Keine Verbrennung der Oberfläche
Brandverhalten:	M 3

Datenblatt / *datasheet* Erdungsbaustein / *earth bonding plug* C-191-098



1 Druckknopf 10,3 mm
1 stud 10.3 mm

Spiralkabel 2,4 m
coil cord 2.4 m

Steckdosenanschluss
main earth plug

Abmessungen 40 x 40 x 30 mm
dimensions 40 x 40 x 30 mm

Gewicht 50 g
weight 50 g

Bestell-Nr.
order-no.: **C-191-098**