

**SAI-Passiv
SAI-4-M 5P M12 UT**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



M12 Verteiler werden in allen möglichen Ausführungen angeboten. Die 4,6 oder 8 M12 Steckplätze sind 4 oder 5 polig. Der Sammelabgang ist wahlweise ausgeführt als Festkabelvariante, Haubenvariante zum Selbstanschließen oder mit M23. Weiterhin gibt es einige besondere Ausführungen. So gibt es 1 zu 1 Verteiler für die freie Wahl der Anschlüsse oder auch Verteiler, die für die Ex Zone 1 zugelassen sind.

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	1701231000
Typ	SAI-4-M 5P M12 UT
Ausführung	SAI-Passiv, Sensor/Aktor-Passiv-Verteiler, M12, Haubenversion, Ja
GTIN (EAN)	4032248003112
VPE	2 Stück

SAI-Passiv SAI-4-M 5P M12 UT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Länge	102 mm	Nettogewicht	119 g
-------	--------	--------------	-------

Allgemeine Daten

Brandverhalten	V-0	Gehäusebasismaterial	Pocan
Isolationswiderstand	$10^9 \Omega$	Kontaktbuchsendurchmesser	M12
Kontaktmaterial	CuZn, unternickelt, vergoldet	Kontaktoberfläche	verzinnt
Leiteraußendurchmesser	6 - 12mm	Leiteraußendurchmesser, max.	12 mm
Leiteraußendurchmesser, min.	6 mm	Polzahl	4
Schutzart	IP 68	Steckzyklen	≤ 50
Verschmutzungsgrad	3	Verschraubung	M20

Klassifikationen

ETIM 3.0	EC001856	UNSPSC	30-21-18-01
eClass 6.0	27-06-91-90	eClass 7.0	27-06-91-90

Zulassungen

Zulassungen

