

**Klemmbügel
KLBUE 15-32 SC**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Die Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) für elektrische Maschinen und Anlagen bedarf auch in heutigen Zeit besonderer Beachtung. Weidmüller stellt sich dieser Problematik mit den Schirmanschlussklemmen, KLBÜ. Diese sind in unterschiedlichen Ausführungen erhältlich.

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	1718341001
Typ	KLBUE 15-32 SC
Ausführung	Klemmbügel, Klemmbügel, Stahl, 32 mm
GTIN (EAN)	4032248032310
VPE	10 Stück

**Klemmbügel
KLBUE 15-32 SC**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technische Daten**Abmessungen und Gewichte**

Länge	32 mm	Breite	36 mm
Höhe	64 mm	Nettogewicht	76,714 g

Temperaturen

Betriebstemperatur	Lagertemperatur
--------------------	-----------------

Klemmbügel für Kabeldurchmesser

Kabeldurchmesser, min.	15 mm	Kabeldurchmesser, max.	32 mm
------------------------	-------	------------------------	-------

weitere technische Daten

Ausführung	für Schirmanschluss	Einbauhinweis	Direktmontage, Sammelschiene
explosionsgeprüfte Ausführung	Nein		

Systemkennwerte

Produktfamilie	Klemmbügel
----------------	------------

Werkstoffdaten

Werkstoff	Stahl
-----------	-------

Klassifikationen

ETIM 3.0	EC000489	UNSPSC	30-21-18-01
eClass 6.0	27-14-11-90	eClass 7.0	27-14-11-50

Zulassungen

Zulassungen

ATEX