

**Klemmbügel
BS 35II KLBUE3-8**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Die Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) für elektrische Maschinen und Anlagen bedarf auch in heutiger Zeit besonderer Beachtung. Weidmüller stellt sich dieser Problematik mit den Schirmanschlussklemmen, KLBÜ. Diese sind in unterschiedlichen Ausführungen erhältlich.

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	1723810000
Typ	BS 35II KLBUE3-8
Ausführung	Klemmbügel, Befestigungsset, Stahl, 35 mm
GTIN (EAN)	4008190377007
VPE	10 Stück

**Klemmbügel
BS 35II KLBUE3-8**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technische Daten**Abmessungen und Gewichte**

Länge	35 mm	Nettogewicht	56,538 g
Durchmesser	3 mm		

Temperaturen

Betriebstemperatur	Lagertemperatur
--------------------	-----------------

Bemessungsdaten IECEx/ATEX

Kennzeichnung EN 60079-7	Ex e II
--------------------------	---------

weitere technische Daten

Ausführung	Klemmbügel	explosionsgeprüfte Ausführung	Nein
------------	------------	-------------------------------	------

Systemkennwerte

Produktfamilie	Klemmbügel
----------------	------------

Werkstoffdaten

Werkstoff	Stahl	Farbe	silber
-----------	-------	-------	--------

Klassifikationen

ETIM 2.0	EC000337	ETIM 3.0	EC001741
UNSPSC	30-21-18-11	eClass 4.1	27-14-11-99
eClass 5.1	27-14-11-45	eClass 6.0	27-14-92-14
eClass 7.0	27-18-92-34		

Zulassungen

Zulassungen